H0,5/12D W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色
注文番号	<u>9019000000</u>
種別	H0,5/12D W
GTIN (EAN)	4008190085728
数量	500 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面

H0,5/12D W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数









ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量 0.05 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	進枷 (免除なし)	
10日5 対心体流	十週(元亦なり)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワ イヤーエンドフェルール、 白色	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	6 mm
カラー直径 (D2)	2.6 mm	 プラスチックカラ一厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	12.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	 軍事指定	T 20A 001 A
被覆剥き長さ	8 mm	 導体断面	0.5 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

2 カタログステータス / 図面



H0,5/12D W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

