



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">9019140000</a>       |
| 種別         | H1,5/18D SW                      |
| GTIN (EAN) | 4008190046026                    |
| 数量         | 500 items                        |
| パッケージ      | 弛緩                               |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.13 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
黒色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.7 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

3.5 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

18.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 16

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

軍事指定

T 20A 014 A

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

1.5 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

