## H2,5/19D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

### 一般注文データ

| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 青色 |
|------------|----------------------------------|
| 注文番号       | 9019170000                       |
| 種別         | H2,5/19D BL                      |
| GTIN (EAN) | 4008190178024                    |
| 数量         | 500 items                        |
| パッケージ      | 弛緩                               |

カタログステータス / 図面 1

## H2,5/19D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数









| ROHS                  | 適合               |
|-----------------------|------------------|
| UL File Number Search | <u>UL ウェブサイト</u> |
| 証明書番号 (cULus)         | E499744          |

#### 寸法と重量

正味重量 0.18 g

## 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### 技術データ

| 項目説明 | プラスチックカラー付きワ<br>イヤーエンドフェルール、 | バージョン | 標準 |
|------|------------------------------|-------|----|
|      | 害伍                           |       |    |

### ワイヤエンドフェルール

| 接点面直径 (D1)     | 2.2 mm   | 接点面長さ (L2)          | 12 mm               |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|
| カラー直径 (D2)     | 4.2 mm   | <br>プラスチックカラ一厚 (S2) | 0.25 mm             |
| L1 (mm)        | 19.00 mm | 導体接続断面積 AWG、最大.     | AWG 14              |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm  | <br>軍事指定            | T 20A 017 A         |
| 被覆剥き長さ         | 14 mm    | <br>導体断面            | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| カラーコード         | DIN      |                     |                     |

### 分類

| ETIM 6.0    | EC00005     | ETIM 7.0    | EC000005    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC00005     | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

カタログステータス / 図面 2



# H2,5/19D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

