

## H6,0/20D GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9019220000</a>
種別	H6,0/20D GE
GTIN (EAN)	4008190151607
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.36 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
黄色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

6.3 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

20.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 10

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

軍事指定

T 20A 022 A

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

6 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

