



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 26 mm, 20 mm, 青色
注文番号	9019340000
種別	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
数量	50 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

2.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、青色

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

10.3 mm

接点面長さ (L2)

20 mm

カラー直径 (D2)

15 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

36.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 1

金属製スリーブ厚み (S1)

0.3 mm

軍事指定

T 20A 034 A

被覆剥き長さ

26 mm

導体断面

50 mm²

カラーコード

DIN

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

