



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー
注文番号	<a href="#">9021060000</a>
種別	H0,75/18T HBL
GTIN (EAN)	4008190071158
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.11 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、  
ライトブルー

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1.2 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

カラー直径 (D2)

2.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

18.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 18

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

0.75 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Telemecanique

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

