H0,5/14T W BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色		
注文番号	9021930000		
種別	H0,5/14T W BD		
GTIN (EAN)	4008190262402		
数量	500 items		
パッケージ	リール包装		

カタログステータス / 図面

H0,5/14T W BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合	適合		
寸法と重量				
正味重量	0.07 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データ				
項目説明	ワイヤエンドフェルールス トリップ、白色	バージョン	標準	
ワイヤエンドフェルール				
接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	8 mm	
カラー直径 (D2)	3.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm	
L1 (mm)	15.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm	
導体断面	0.5 mm ²	カラーコード	Telemecanique	
分類				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			

カタログステータス / 図面 2



H0,5/14T W BD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

