


図に類似



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
注文番号	9021950000
種別	H1,0/14T R BD
GTIN (EAN)	4008190262747
数量	500 items
パッケージ	リール包装

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.09 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 連結ワイヤエンドフェルール、赤色 バージョン 標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	3.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	15.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	1 mm ²	カラーコード	Telemecanique

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

