

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

一般注文データ

バージョン	Cutting machine
注文番号	9023100000
種別	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-01-06T00:00:00+01:00
代替製品	CUTFIX PRO

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	360 mm	奥行き (インチ)	14.1732 inch
高さ	470 mm	高さ (インチ)	18.5039 inch
幅	385 mm	幅 (インチ)	15.1575 inch
正味重量	20289 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

自動カット

接続負荷	0.12 kW	長さ修正	パーツに合わせてmm単位の滑り補正をプログラムできます。
事前選択量、最大ストレージ	調整可能部品数量コード 最大200個の切断オーダー	ドライブ キーボード	電気 入力および機能キーパッド
送り速度、最大	1.5 m/s	インジケータ表示	LCDディスプレイ
長さ初期選択、最大インターフェース	999999 mm USB 1.1	長さ初期選択、最小ソフトウェア	1 mm IBM互換PCとのデータ交換用
開口部 (最大直径)	外径8 mm	電氣的接続	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
細線仕様 / 固定の個別の導体	最大10 mm 2 / 最大2.5 mm 2		

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

一般注文データ

種別	ATR CTF	バージョン
注文番号	1428560000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118232899	
数量	1 ST	
種別	ATM CTF	バージョン
注文番号	1428570000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118232790	
数量	1 ST	
種別	AIMESA V CUTFIX	バージョン
注文番号	9054740000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248104512	
数量	1 ST	
種別	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	バージョン
注文番号	9054750000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248104529	
数量	1 ST	
種別	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	バージョン
注文番号	9054760000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248104536	
数量	1 ST	