



H0,25/12 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
注文番号	9025760000
種別	H0,25/12 HBL
GTIN (EAN)	4008190010027
数量	500 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.05 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、
ライトブルー

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

0.8 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

1.8 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

12.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 24

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

0.25 mm²

カラーコード

Weidmueller

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

