

## H50,0/22S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応

錫メッキ銅製

寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠

- ポリ袋 バラ詰めで供給

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 22 mm, 22 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9025880000</a>
種別	H50,0/22S
GTIN (EAN)	4008190180430
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 2.02 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、バージョン  
 (2)ワイヤーエンドフェルール

標準

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	10.3 mm
カラー直径 (D2)	13 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 1
導体断面	50 mm <sup>2</sup>

接点面長さ (L2)	22 mm
L1 (mm)	22.00 mm
被覆剥き長さ	22 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

**H50,0/22S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

