


H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- マルチパックパッケージ
- ワイドミュラーカラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
注文番号	9026010000
種別	H4,0/18 GR SV
GTIN (EAN)	4008190117382
数量	250 items
パッケージ	マルチパックパッケージ

H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.29 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、バージョン
グレー 標準

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	4.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	18.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	4 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

