

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	9027310000
種別	CRIMPFIX LZ
GTIN (EAN)	4032248285440
数量	1 items

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	330 mm	奥行き (インチ)	12.9921 inch
高さ	460 mm	高さ (インチ)	18.1102 inch
幅	390 mm	幅 (インチ)	15.3543 inch
正味重量	31000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	2 x 0.5 ~ 2 x 1.5 mm ² (~ AWG 2x20 - 2x16)	ドライブ	電空
パルス時間	約1 s	フェルール断面積、最大.	1.5 mm ²
フェルール断面積、最小.	0.5 mm ²	クリンプ長さ	8 mm
消耗品	ツインフェルール端子	ワイヤエンドフェルールの長さ	14 mm
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**アクセサリ / 交換部品**

- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	AIMESA CF LZ	バージョン
注文番号	1120900000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248901753	
数量	1 ST	
種別	AIMESA CF LZ TIN	バージョン
注文番号	1283520000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073669	
数量	1 ST	