

## H70,0/37 GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 26 mm, 21 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">9028200000</a>
種別	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
数量	25 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

3.9 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤ  
エンドフェルール、  
黄色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

12.7 mm

接点面長さ (L2)

21 mm

カラー直径 (D2)

16 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.6 mm

L1 (mm)

37.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 2/0

金属製スリーブ厚み (S1)

0.35 mm

被覆剥き長さ

26 mm

導体断面

70 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

