

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: PZ 4, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリップ範囲、最小: 0.5, カラーコード: DIN
注文番号	9028630000
種別	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1752 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	セットには4 mm ² 以下 対応圧着工具、剥離ツー ル、DINカラーコードのワ イヤーエンドフェルールを 含みます
------	---

品揃え

クリンプ範囲、最大	4 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX
圧着工具	PZ 4	カラーコード	DIN
AEH数	3000 pcs.		

分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	STRIPAX
注文番号	9005000000
GTIN (EAN)	4008190072506
数量	1 ST

バージョン
ツール、ストリッピングおよび切削工具

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	PZ 4
注文番号	9012500000
GTIN (EAN)	4008190090920
数量	1 ST

バージョン
プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.5mm², 4mm², ト
ラビーズクリンプ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	H0,5/14D W	バージョン
注文番号	9019010000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14D GR	バージョン
注文番号	9019040000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190099077	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R	バージョン
注文番号	9019080000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW	バージョン
注文番号	9019120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	9019160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

ケース

- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	9028860000	ツール, アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**インサート**

- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2 点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ A8-1 CL55	バージョン
注文番号	9028460000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
種別	EINSATZ A7-1 CL55	バージョン
注文番号	9028450000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	