

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 圧着ツール一式、圧着工具: PZ 4, 被覆剥き工具: STRIPAX, クリンプ範囲、最小: 0.5, カラーコード: DIN |
| 注文番号 | 9028630000 |
| 種別 | CRIMP-SET PZ 4 D |
| GTIN (EAN) | 4032248392636 |
| 数量 | 1 items |
| パッケージ | プラスチック箱 |

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 261 mm | 奥行き (インチ) | 10.2756 inch |
| 高さ | 57 mm | 高さ (インチ) | 2.2441 inch |
| 幅 | 338 mm | 幅 (インチ) | 13.3071 inch |
| 正味重量 | 1752 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

技術データ

| | |
|------|---|
| 項目説明 | セットには4 mm ² 以下 対応圧着工具、剥離ツール、DINカラーコードのワイヤーエンドフェルールを含みます |
|------|---|

品揃え

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| クリンプ範囲、最大 | 4 mm ² | クリンプ範囲、最小 | 0.5 mm ² |
| パッケージ | プラスチック箱 | 被覆剥き工具 | STRIPAX |
| 圧着工具 | PZ 4 | カラーコード | DIN |
| AEH数 | 3000 pcs. | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | STRIPAX | バージョン |
| 注文番号 | 9005000000 | ツール、ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PZ 4 | バージョン |
| 注文番号 | 9012500000 | プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、0.5mm ² 、4mm ² 、ト |
| GTIN (EAN) | 4008190090920 | ラビーズクリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 種別 | H0,5/14D W | バージョン |
| 注文番号 | 9019010000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019040000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14D R | バージョン |
| 注文番号 | 9019080000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14D SW | バージョン |
| 注文番号 | 9019120000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H2,5/15D BL | バージョン |
| 注文番号 | 9019160000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H4,0/18D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019190000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | |
| 数量 | 500 ST | |

ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | KOFFER PSC4-01 | バージョン |
| 注文番号 | 9028860000 | ツール, アソートメントボックス |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| 数量 | 1 ST | |

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インサート



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 種別 | EINSATZ A8-1 CL55 | バージョン |
| 注文番号 | 9028460000 | インサート一式 |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | EINSATZ A7-1 CL55 | バージョン |
| 注文番号 | 9028450000 | インサート一式 |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| 数量 | 1 ST | |