

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツールー式, 圧着工具: PZ 6 Roto L, 被覆剥き 工具: STRIPAX, クリンプ範囲、最小: 0.14, カラー コード: Weidmüller
注文番号	9028680000
種別	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4032248224746
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	56 mm	高さ (インチ)	2.2047 inch
幅	338 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	13.3071 inch
正味重量	1735 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

技術データ

セットには、圧着工具、最
大6 mm²、ラテラル+フロ
ントバージョン、剥離ツー
ル、DINカラーコードのワ
イヤーエンドフェルールを
含みます
さかより

品揃え

クリンプ範囲、最大	6 mm²	クリンプ範囲、最小	0.14 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	 被覆剥き工具	STRIPAX
圧着工具	PZ 6 Roto L	カラーコード	Weidmüller
AEH数	3100 pcs.		

分類

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・ 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- ・長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別 STRIPAX バージョン 注文番号 <u>9005000000</u> ツール, ストリッピングおよび切削工具 GTIN (EAN) 4008190072506

数量 1 ST

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 PZ 6 ROTO L バージョン

注文番号 <u>1444050000</u> プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm², 6mm², ト

GTIN (EAN) 4050118248593 ラピーズクリンプ

数量 1 ST

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

作成日 03.11.2025 02:17:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR	バージョン
注文番号	0690700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190015770	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W	バージョン
注文番号	0462900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190033248	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE	バージョン
注文番号	0463000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190024697	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R	バージョン
注文番号	0463100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190065089	
数量	500 ST	
種別	H2,5/15D BL	バージョン
注文番号	9019160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190028732	

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	

ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2 点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積 載可能
- インサートによる細分化可能



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	パージョン
注文番号	9028860000	ツール, アソートメントボックス
GTIN (EAN	4032248304608	
数量	1 ST	

インサート



- ・破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積 載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別	EINSATZ A8-1 CL55	パージョン
注文番号	9028460000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310029	
数量	100 ST	
種別	EINSATZ A7-1 CL55	バージョン
注文番号	9028450000	インサート一式
GTIN (EAN)	4032248310012	
数量	1 ST	