

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## クリンプセット

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式、圧着工具: PZ 6/5、被覆剥き工具: STRIPAX、クリンプ範囲、最小: 0.25、カラーコード: Weidmüller
注文番号	<a href="#">9028740000</a>
種別	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1696.12 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 技術データ

項目説明	セットには、Weidmüller カラーコードで最大6mm <sup>2</sup> 台形インデント、剥離ツ ール、ワイヤーエンドフェ ルールを含みます
------	--

## 品揃え

クリンプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.25 mm <sup>2</sup>
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX
圧着工具	PZ 6/5	カラーコード	Weidmüller
AEH数	3100 pcs.		

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

## 一般注文データ

種別	STRIPAX	バージョン
注文番号	<a href="#">9005000000</a>	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

## クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	PZ 6/5	バージョン
注文番号	<a href="#">9011460000</a>	プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、0.25mm <sup>2</sup> 、6mm <sup>2</sup> 、ト
GTIN (EAN)	4008190165352	ラビーズインデントクリンプ
数量	1 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H0,5/14D W	バージョン
注文番号	<a href="#">9019010000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190120931	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R	バージョン
注文番号	<a href="#">9019080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190090623	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9019120000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190153793	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL	バージョン
注文番号	<a href="#">9021040000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190083168	
数量	500 ST	
種別	H2,5/19T GR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021080000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190149345	
数量	500 ST	
種別	H4,0/18T OR	バージョン
注文番号	<a href="#">9021100000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	

## 6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋バラ詰めて供給
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン
注文番号	<a href="#">9021130000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	