

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



クリンプセット

一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: STRIPAX-Plus, 被覆剥き 工具: STRIPAX-Plus, クリンプ範囲、最小: 0.5, カ ラーコード: Weidmüller
注文番号	<u>9028770000</u>
種別	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	13.3071 inch
正味重量	1094 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	セットには、2.5 mm²以下 用圧着/被覆剥き工具とワ
	イドミュラーカラーコード
	のフェルールストリップを
	含みます

品揃え

クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
パッケージ	プラスチック箱	 被覆剥き工具	STRIPAX-Plus
圧着工具	STRIPAX-Plus	 カラーコード	Weidmüller
AFH数	2500 pcs		

分類

EC000524	ETIM 7.0	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン
注文番号	9004270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W BD	バージョン
注文番号	9004290000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE BD	バージョン
注文番号	9004320000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R BD	バージョン
注文番号	9004340000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14D BL BD	パージョン
注文番号	9004360000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	

Stripax plus



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剝 き、およびクリンプツール

- ・カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性:ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。 リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 STRIPAX PLUS 2.5 注文番号 9020000000 GTIN (EAN) 4008190067267

カット、被覆剥きおよび圧着ツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツー

ル, 0.5mm², 2.5mm², トラピーズクリンプ

バージョン

ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積 載可能
- インサートによる細分化可能

一般注文データ

種別 KOFFER PSC4-01 注文番号 9028860000 GTIN (EAN) 4032248304608

バージョン

ツール, アソートメントボックス

数量 1 ST