

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## クリンプセット

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: STRIPAX-Plus, 被覆剥き工具: STRIPAX-Plus, クリンプ範囲、最小: 0.5, カラーコード: Weidmüller
注文番号	<a href="#">9028770000</a>
種別	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
数量	1 items
パッケージ	プラスチック箱

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1094 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## 技術データ

項目説明	セットには、2.5 mm <sup>2</sup> 以下用圧着/被覆剥き工具とワイドミュラーカラーコードのフェルールストリップを含みます
------	--

## 品揃え

クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
パッケージ	プラスチック箱	被覆剥き工具	STRIPAX-Plus
圧着工具	STRIPAX-Plus	カラーコード	Weidmüller
AEH数	2500 pcs.		

## 分類

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フェルール端子



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H0,5/14 OR BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004270000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190091774	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14 W BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004290000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190006778	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14 GE BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004320000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190167523	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14 R BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004340000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190080723	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14D BL BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004360000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 8 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190083397	
数量	500 ST	

## Stripax plus



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール

- カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	STRIPAX PLUS 2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">9020000000</a>	カット、被覆剥きおよび圧着ツール、ワイヤ端フェール用圧着ツール、0.5mm <sup>2</sup> 、2.5mm <sup>2</sup> 、トラピースクリンプ
GTIN (EAN)	4008190067267	
数量	1 ST	

## ケース



- 破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- 省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- 2点の高強度滑り止め付属
- アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	<a href="#">9028860000</a>	ツール、アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	