

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**クリンプセット****一般注文データ**

バージョン	圧着ツール一式, 圧着工具: STRIPAX-Plus, 被覆剥き 工具: STRIPAX-Plus, クリップ範囲、最小: 0.5, カ ラーコード: Miscellaneous
注文番号	<a href="#">9028790000</a>
種別	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
数量	1 items

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**寸法と重量**

深さ	261 mm	奥行き (インチ)	10.2756 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.2441 inch
幅	338 mm	幅 (インチ)	13.3071 inch
正味重量	1101.61 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**品揃え**

クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	クリンプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
被覆剥き工具	STRIPAX-Plus	圧着工具	STRIPAX-Plus
カラーコード	Miscellaneous	AEH数	2500 pcs.

**分類**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****フェルール端子**

- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

**一般注文データ**

種別	H0,5/14D W BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004280000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190162627	
数量	500 ST	
種別	H0,75/14T HBL BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004310000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー
GTIN (EAN)	4008190179298	
数量	500 ST	
種別	H1,0/14D R BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004330000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190047498	
数量	500 ST	
種別	H1,5/14D SW BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004350000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190005474	
数量	500 ST	
種別	H2,5/14T GR BD	バージョン
注文番号	<a href="#">9004370000</a>	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190052508	
数量	500 ST	

**Stripax plus**

- 接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール
- カット
  - 被覆剥き
  - クリンプ
  - フェルール端子の自動送り
  - ラチエットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可
  - 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
  - ワイドミュラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	STRIPAX PLUS 2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">9020000000</a>	カット、被覆剥きおよび圧着ツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール
GTIN (EAN)	4008190067267	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , トラピーズクリンプ
数量	1 ST	

## ケース



- ・破損防止機能ポリプロピレン製ケース本体
- ・省スペース仕様で、持ち運び可能で整理された収納性
- ・2 点の高強度滑り止め付属
- ・アソートケースやボックスは縦置きで、滑らず安全な積載可能
- ・インサートによる細分化可能

## 一般注文データ

種別	KOFFER PSC4-01	バージョン
注文番号	<a href="#">9028860000</a>	ツール、アソートメントボックス
GTIN (EAN)	4032248304608	
数量	1 ST	