

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC 製ケーブル対応シーストリッパー

一般注文データ

バージョン	ツール, シーストリッパー
注文番号	9030060000
種別	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
数量	1 items

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	97 mm	幅 (インチ)	3.8189 inch
正味重量	32.42 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	UTPおよびSTPデータケーブル用の被覆ストリッパ
------	---------------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	UTPおよびSTP データケーブル	銅ケーブル - 細線仕様、最大.	4 mm ²
最大導体直径	12.5 mm	最小導体直径	0.5 mm
切断深さ	調整可能	UTP および STP データケーブル、最大直径	8 mm
被覆剥き範囲 AWG、最大.	11 AWG	被覆剥き範囲 AWG、最小.	18 AWG
導体断面、最大	122 mm ²	導体断面、最小	0.2 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

図面

使用例



使用例



使用例

