MEKA GE CST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド 仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	9032030000
種別	MEKA GE CST
GTIN (EAN)	4008190133191
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

MEKA GE CST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き(インチ)	0.7874 inch
高さ	10 mm	 高さ(インチ)	0.3937 inch
幅	35 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.378 inch
長さ	35 mm	 長さ(インチ)	1.378 inch
正味重量	5 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	CST用カッターカセッ ト、2部構成、長さ12.0
	mm

被覆剥き工具

色	黄色	被覆剥きサイズB	12 mm		
分類					
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509		
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509		
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37		
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91		
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91		
ECLASS 15.0	21-04-48-91				

カタログステータス / 図面 2