

MEKA GE CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | アクセサリ, カッターカセット |
| 注文番号 | 9032030000 |
| 種別 | MEKA GE CST |
| GTIN (EAN) | 4008190133191 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 20 mm | 奥行き (インチ) | 0.7874 inch |
| 高さ | 10 mm | 高さ (インチ) | 0.3937 inch |
| 幅 | 35 mm | 幅 (インチ) | 1.378 inch |
| 長さ | 35 mm | 長さ (インチ) | 1.378 inch |
| 正味重量 | 5 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

技術データ

| | |
|------|-----------------------------|
| 項目説明 | CST用カッターカセット、2部構成、長さ12.0 mm |
|------|-----------------------------|

被覆剥き工具

| | | | |
|---|----|-----------|-------|
| 色 | 黄色 | 被覆剥きサイズ B | 12 mm |
|---|----|-----------|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |