MEKA RT CST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド 仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターカセット
注文番号	9032040000
種別	MEKA RT CST
GTIN (EAN)	4008190004644
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

MEKA RT CST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	30 mm	幅(インチ)	1.1811 inch
長さ	30 mm	長さ (インチ)	1.1811 inch
正味重量	0.88 a		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	CST用カッターカセッ	
	ト 2部構成 長さ60 mm	

被覆剥き工具

色	赤色	被覆剥きサイズ B	6 mm
分類			
	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

カタログステータス / 図面 2