

H150,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応

錫メッキ銅製

寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠

- ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール、標準、32 mm, 32 mm, いいえ |
| 注文番号 | 9036250000 |
| 種別 | H150,0/32 |
| GTIN (EAN) | 4032248068043 |
| 数量 | 25 items |
| パッケージ | 弛緩 |

H150,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 8.32 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、
(2)ワイヤーエンドフェルール

標準

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1) 18.5 mm

接点面長さ (L2) 32 mm

カラー直径 (D2) 21 mm

L1 (mm) 32.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大 AWG 300 MCM

被覆剥き長さ 32 mm

導体断面 150 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

H150,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

