
## **HOOKBLA 0,25-1,5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ 安定的に確保することができます。 また、設置の際にも有利です。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.25 mm² - 1.5 mm²,16.75 mm,黒色
注文番号	<u>9036290000</u>
種別	HOOKBLA 0,25-1,5 SW
GTIN (EAN)	4032248175925
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

# **HOOKBLA 0,25-1,5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
			<u>'</u>	
深さ	3 mm	奥行き(インチ)	0.1181 inch	
幅	27.2 mm	幅(インチ)	1.0709 inch	
正味重量	1.05 g			
環境製品コンプライアンス				
	>+-14π ( /¬ пА +> 1 ->			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
技術データ	,			
項目説明	フック型ケーブルラク	Ţ		
コネクタ				
導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	
導体断面	1.5 mm²	絶縁	PVC	
材質 / プラスチック	PVC	識別色	黒色	
分類				
ETIMA O O	F00040F0	ETIM 7.0	50004050	
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 15.0	27-40-02-92			

カタログステータス / 図面 2

## **HOOKBLA 0,25-1,5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## **Crimping tools**



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

#### 一般注文データ

13541-54		
種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
GTIN (EAN)	4032248517855	クリンプ, パラレルクリンプ
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面