H2,5/27D ZH BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- ポリバッグバラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェ
	ルール, 21 mm, 18 mm, 青色
注文番号	9037520000
種別	H2,5/27D ZH BL
GTIN (EAN)	4008190493097
数量	100 items
パッケージ	弛緩

カタログステータス / 図面 1

H2,5/27D ZH BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cULus)	E499744	

寸法と重量

E味重量	0.42 a

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	ツインワイヤエンドフェ	バージョン	ツインワイヤエンドフェ
	ルール、青		ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
留め輪幅 (B)	4.5 mm	 留め輪高さ (A)	8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm	L1 (mm)	27.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm
被覆剥き長さ	21 mm	 導体断面	2.5 mm ²
カラーコード	DIN		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H2,5/27D ZH BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

