

## CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応  
カッター。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアル  
ミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ  
不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)に  
は、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE  
および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

バージョン	Cutting tool for one-hand operation
注文番号	<a href="#">9040140000</a>
種別	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
数量	1 items

## CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 寸法と重量

深さ	31 mm	奥行き (インチ)	1.2205 inch
高さ	71.5 mm	高さ (インチ)	2.815 inch
幅	245 mm	幅 (インチ)	9.6456 inch
正味重量	443.7 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	ケーブル直径20 mm以下 対応フロントケーブルカッター	バージョン	片手機械式
------	---------------------------------	-------	-------

## 切削工具

銅ケーブル - 固定式、最大. (AWG)	3 AWG	銅ケーブル - 固定式、最大.	25 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル - 細線仕様、最大. (AWG)	3/0 AWG	銅ケーブル - 細線仕様、最大.	95 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル - 撚線、最大. (AWG)	1 AWG	銅ケーブル - 撚線、最大.	50 mm <sup>2</sup>
銅ケーブル、最大直径	22 mm	データ/電話/制御ケーブル、最大Ø	22 mm
シングルコアアルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	撚線アルミケーブル最大 (AWG)	2/0 AWG
撚線アルミケーブル、最大 (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	撚線アルミケーブル、最大直径	22 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		