

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

絶縁コネクタ対応クリンプツール

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	ツール, 接点对応圧着ツール, 0.25mm ² , 6mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	9040450000
種別	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
数量	1 items

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	504.57 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 6 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.25 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	AWG 10
導体横断面、最小. AWG	AWG 24	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.25 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		