

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ローレルケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, 接点对応圧着ツール, 10mm ² , 25mm ² , インデントクリンプ
注文番号	9040460000
種別	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008190461508
数量	1 items

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	550 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具、10~25 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	25 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
-------------	--------------------	----------------	-----------

接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大 AWG	AWG 4
導体横断面、最小 AWG	AWG 8	クリンプ範囲、最大	25 mm ²
クリンプ範囲、最小	10 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		