

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm ² , 25mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	9040470000
種別	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	529.57 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	25 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
-------------	--------------------	----------------	-----------

接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	クリンプ範囲、最大	25 mm ²
クリンプ範囲、最小	6 mm ²		

重要なメモ

製品情報	クリンプ範囲 2 (複数のクリンプ位置付属) : 10mm ² 、2 x 4mm ² 、2 x 6mm ² 、クリンプ範囲 4 (複数のクリンプ位置付属) : 16mm ² 、2 x 10mm ²		
------	--	--	--

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		