

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , トラピースクリンプ
注文番号	9040520000
種別	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
数量	1 items

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	378.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具、0.25 ~ 6 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
------------	-------------------	----------------	-----------

接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 24	クリンプ範囲、最大	6 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		