データシート

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール
• ラチェットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², トラピーズクリンプ
注文番号	9040530000
種別	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
数量	1 items

データシート

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	30 mm	奥行き（インチ）	1.1811 inch
高さ	78 mm	高さ（インチ）	3.0709 inch
幅	200 mm	幅（インチ）	7.874 inch
正味重量	377.61 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	ワイヤーエンドフェルール（0.5 ~ 6mm²）用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	6 mm²	クリンプタイプ/プロファイル	トラピーズクリンプ
クリンププロフィール 5	6 mm²		

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/なし　ワイヤーエンドフェルール	クリンプ範囲、最大	6 mm²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		