

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Diagonal-cutting pliers
注文番号	9041470000
種別	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-28T00:00:00+01:00
代替製品	KSE 160

UNIVERSAL CUTTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
長さ	160 mm	長さ (インチ)	6.2992 inch
正味重量	216 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

技術データ

バージョン	片手機械式
-------	-------

ペンチ

導体直径、最大. (H)	2.3 mm	導体直径、最大. (MH)	3 mm
カッター硬度	62 HRC	保護絶縁、1000 V	いいえ
全長	160 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		