

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、
特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査
を受けたツール - を使用する必要があります。
ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した
すべてのペンチのラインアップを提供しています。
DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ
に対して実施されます。
ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、
把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない
ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Pliers
注文番号	9046300000
種別	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
数量	1 items

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	330 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

技術データ

項目説明	VDE絶縁型コンビネーションペンチ、長さ200 mm
------	----------------------------

ペンチ

導体直径、最大. (H)	2.5 mm	導体直径、最大. (MH)	3 mm
カッター硬度	60 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
ジヨー長さ	40 mm	全長	200 mm

分類

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 9.0	21-04-38-09
ECLASS 9.1	21-04-38-00	ECLASS 10.0	21-04-38-09
ECLASS 11.0	21-04-38-09	ECLASS 12.0	21-04-38-09
ECLASS 13.0	21-04-38-09	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

