### **SE HD 140**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

#### 一般注文データ

バージョン	Diagonal-cutting pliers	
注文番号	<u>9046310000</u>	
種別	SE HD 140	
GTIN (EAN)	4032248357611	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

# **SE HD 140**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 承認

MAMID承認件数



# 寸法と重量

幅	140 mm	幅(インチ)	5.5118 inch
長さ	140 mm	 長さ(インチ)	5.5118 inch
正味重量	180.1 g		

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	絶縁斜め切りペンチ、長さ	バージョン	片手機械式
XHW.	440	· · · ·	713 120120-4
	140 mm		

#### ペンチ

導体直径、最大. (H)	2 mm	導体直径、最大. (MH)	2.8 mm	
導体直径、最大. (P)	1.4 mm	 カッター硬度	62 HRC	
保護絶縁、1000 V	はい	形状 (ニッパー)	標準	
全長	140 mm	-		

## 分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

カタログステータス / 図面 2



# **SE HD 140**

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

