

SE HD 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 細線用電工ペンチ |
| 注文番号 | 9046320000 |
| 種別 | SE HD 160 |
| GTIN (EAN) | 4032248357628 |
| 数量 | 1 items |

SE HD 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 幅 | 160 mm | 幅 (インチ) | 6.2992 inch |
| 長さ | 160 mm | 長さ (インチ) | 6.2992 inch |
| 正味重量 | 213 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

技術データ

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 項目説明 | VDE絶縁型ヘビーデュー ティ斜め切りペンチ、長さ 160 mm | バージョン | 片手機械式 |
|------|--|-------|-------|

ペンチ

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 導体直径、最大. (H) | 2.3 mm | 導体直径、最大. (MH) | 3 mm |
| 導体直径、最大. (P) | 1.6 mm | カッター硬度 | 62 HRC |
| 保護絶縁、1000 V | はい | 形状 (ニッパー) | 標準 |
| 全長 | 160 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |