

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 900 準拠の 1000V (AC)、1500V (DC)
までの保護絶縁。DIN EN 60900

- 高品質特殊ツール鋼使用の落とし鍛造成形
- 人間工学的で滑脱防止 TPE VDE スリーブ 付属の安全ハンドル
- 耐衝撃性、耐熱性、耐寒性、不燃性、カドミウムフリー TPE (熱可塑性エラストマー) 製
- 弾性グリップゾーンおよびハードコア
- 高精度研磨の表面
- 耐腐食性ニッケルクロム電気亜鉛メッキコーティング

一般注文データ

バージョン	Pliers
注文番号	9046350000
種別	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
数量	1 items

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	138 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

技術データ

項目説明	VDE絶縁フラットノーズペンチ、ロングジョー付き
------	--------------------------

ペンチ

保護絶縁、1000 V	はい	ジョー長さ	45 mm
全長	160 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 14.0	21-04-38-17
ECLASS 15.0	21-04-38-17		

図面

