

**RZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 900 準拠の 1000V (AC)、1500V (DC)

までの保護絶縁。DIN EN 60900

- 高品質特殊ツール鋼使用の落とし鍛造成形
- 人間工学的で滑脱防止 TPE VDE スリーブ 付属の安全ハンドル
- 耐衝撃性、耐熱性、耐寒性、不燃性、カドミウムフリー TPE (熱可塑性エラストマー) 製
- 弾性グリップゾーンおよびハードコア
- 高精度研磨の表面
- 耐腐食性ニッケルクロム電気亜鉛メッキコーティング

**一般注文データ**

バージョン	Pliers
注文番号	<a href="#">9046360000</a>
種別	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
数量	1 items

## RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	120 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	ロングジョー付きVDE絶縁 丸ペンチ
------	-----------------------

## ペンチ

保護絶縁、1000 V	はい	ジョー長さ	45 mm
全長	160 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		