

FRZ S 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、
特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査
を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した
すべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ
に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、
把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない
ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Pliers
注文番号	9046370000
種別	FRZ S 160
GTIN (EAN)	4032248357673
数量	1 items

FRZ S 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	140 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

技術データ

項目説明	VDE絶縁型カッター付ロングノーズペンチ、長さ 160 mm
------	--------------------------------

ペンチ

導体直径、最大. (H)	1.6 mm	導体直径、最大. (MH)	2.5 mm
カッター硬度	60 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
形状 (ラジオペンチ)	直線	全長	160 mm

分類

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

FRZ S 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

