

## FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

バージョン	ペンチ
注文番号	<a href="#">9046380000</a>
種別	FRZ S 200
GTIN (EAN)	4032248357697
数量	1 items

## FRZ S 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	167.2 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁型カッター付ロングノーズペンチ、長さ200 mm
------	-------------------------------

## ペンチ

導体直径、最大. (H)	1.8 mm	導体直径、最大. (MH)	2.8 mm
カッター硬度	60 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
形状 (ラジオペンチ)	直線	全長	200 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

図面

