

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Pliers
注文番号	9046390000
種別	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
数量	1 items

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	124.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

技術データ

項目説明	VDE絶縁曲げロングノーズ ペンチ、長さ160 mm
------	-------------------------------

ペンチ

導体直径、最大. (H)	1.6 mm	導体直径、最大. (MH)	2.5 mm
カッター硬度	60 HRC	保護絶縁、1000 V	はい
形状 (ラジオペンチ)	湾曲	全長	160 mm

分類

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

図面

