

## KSE 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

## 一般注文データ

バージョン	細線用電工ペンチ
注文番号	<a href="#">9046420000</a>
種別	KSE 200
GTIN (EAN)	4032248357758
数量	1 items

## KSE 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
長さ	200 mm	長さ (インチ)	7.874 inch
正味重量	253.44 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁型ヘビーデュー ティ斜め切りペンチ、長さ 200 mm	バージョン	片手機械式
------	--	-------	-------

## ペンチ

導体直径、最大. (H)	3 mm	導体直径、最大. (MH)	4.2 mm
導体直径、最大. (P)	2.5 mm	カッター硬度	64 HRC
保護絶縁、1000 V	はい	形状 (ニッパー)	耐久性細線用電工ペンチ
全長	200 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

図面

