

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠したすべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチに対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けないことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Pliers
注文番号	9046430000
種別	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
数量	1 items

KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	318 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

技術データ

項目説明	厳しい要求に対応するVDE 絶縁コンビネーションペン チ
------	------------------------------------

ペンチ

導体直径、最大. (H)	2.7 mm	導体直径、最大. (MH)	3.8 mm
導体直径、最大. (P)	2.3 mm	カッター硬度	64 HRC
保護絶縁、1000 V	はい	ジョー長さ	40 mm
全長	200 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

図面

