

ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



接続されたフェルール端子ストリップの切断、被覆剥き、およびクリンプツール

- カット
- 被覆剥き
- クリンプ
- フェルール端子の自動送り
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 効率性：ケーブル作業に必要なツールはひとつだけなので、大幅な時間短縮が可能です
- ワイドミューラーの各 50 本のワイヤー端フェルールが連結されたストリップのみを加工することができます。リールにワイヤ端フェルールを使用すると、破損につながる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Spare cutting blade
注文番号	9050340000
種別	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008190350949
数量	5 items

ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.45 mm	奥行き (インチ)	0.0177 inch
高さ	8.8 mm	高さ (インチ)	0.3465 inch
幅	27.5 mm	幅 (インチ)	1.0827 inch
長さ	8.8 mm	長さ (インチ)	0.3465 inch
正味重量	0.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	Stripax プラス 2.5用スペア カッター
------	-----------------------------

重要なメモ

製品情報	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023
------	---

分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		