MEHA OB/UN 62 SPX 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- ・ 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- ・長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターホルダー
注文番号	9054030000
種別	MEHA OB/UN 62 SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

MEHA OB/UN 62 SPX 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	11.2 mm	奥行き (インチ)	0.4409 inch
高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.9055 inch
幅	44.5 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.752 inch
長さ	44.5 mm	 長さ(インチ)	1.752 inch
正味重量	5.98 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	Stripax 6用カッターホル
炽口叽叽	Suipax U用カッターバル
	∠ * `

被覆剥き工具

<u>色</u>	黒色		6 mm²
導体断面、最小	0.08 mm²		
分類			
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

カタログステータス / 図面 2