


## AIMESA V CUTFIX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 個別導体を指定長に自動切断対応
- 精密な DC サーボドライブによる高い繰り返し精度
- IBM 互換 PC 経由の自動カッター制御対応インターフェース

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 交換部品
注文番号	<a href="#">9054740000</a>
種別	AIMESA V CUTFIX
GTIN (EAN)	4032248104512
数量	1 items

## AIMESA V CUTFIX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	7.04 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		