LIR 2,5M4 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
注文番号	9200170000
種別	LIR 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409792
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

LIR 2,5M4 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認

ROHS

寸法と重量			
深さ	6.2 mm	奥行き(インチ)	0.2441 inch
幅	22.4 mm	幅(インチ)	0.8819 inch
正味重量	0.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	絶縁リングケーブルコネク	
- X III H/0-71		
	ΑΩ Γ / NAA	
	タ2.5 mm² /M4	
	, = ,	

適合

コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	1.5 mm²
導体断面	2.5 mm ²	絶縁	PVC, 使用可能
寸法(ボルト)	M 4		M 4
	PVC	識別色	
接続密度(S1)	0.8 mm	接続長さ(I)	19.05 mm
内径(d1)	4.4 mm	プラスチック製カラー長さ (b)	11.3 mm
プラスチック製カラーの直径(D)	4.5 mm	外径 (d)	8.5 mm

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

カタログステータス / 図面 2

LIR 2,5M4 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	パージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
GTIN (EAN)	4032248517855	クリンプ, パラレルクリンプ
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面