

## LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">9200180000</a>  |
| 種別         | LIR 2,5M5 V   |
| GTIN (EAN) | 4032248409808   |
| 数量         | 100 items   |

## LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 6.2 mm  | 奥行き (インチ) | 0.2441 inch |
| 幅    | 23.8 mm | 幅 (インチ)   | 0.937 inch  |
| 正味重量 | 0.71 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 技術データ

項目説明 絶縁リングケーブルコネク  
タ 2.5 mm<sup>2</sup>/M5

## コネクタ

|                   |                     |                  |                     |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 導体断面、最大           | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小          | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面              | 2.5 mm <sup>2</sup> | 絶縁               | 使用可能, PVC           |
| 寸法 (ボルト)          | M 5                 | 寸法               | M 5                 |
| 材質 / プラスチック       | PVC                 | 識別色              | 青色                  |
| 接続密度 (S1)         | 0.8 mm              | 接続長さ (l)         | 19.05 mm            |
| 内径 (d1)           | 5.3 mm              | プラスチック製カラー長さ (b) | 11.3 mm             |
| プラスチック製カラーの直径 (D) | 4.5 mm              | 外径 (d)           | 8.5 mm              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## LIR 2,5M5 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HTI 15                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9014400000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ        |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CTI 6                      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9006120000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ       |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CTI 6 G                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9202850000</a> | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |